

# AEG

## Akku-Kombihammer, Typ: BBH18BL2-5



### Bestelldaten

Bestellnummer	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Artikelklasse	07A

### Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Verpackung	Transportkoffer
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	26 mm
Akkukapazität	5 Ah
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme Form	SDS Plus
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Schlagzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	BBH18BL2
Schlagenergie	2,5 J

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
maximale Vibration nach EN	18,3 m/s <sup>2</sup>
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuspannung	18 V
Gewicht	3 kg
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Produktart	Bohrhammer