



Temperaturmessgerät ohne Messfühler, Typ: 925



Bestelldaten

Bestellnummer	474111 925
GTIN	4029547025778
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Temperatur-Messgerät mit App-Anbindung für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung in Industrie und Handwerk.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Prüfprotokoll, TE Typ K Fühler, Transporttasche.

Technische Beschreibung

Breite	60 mm
Herstellerbezeichnung	925
Fehlergrenze	$\pm 0,5 + 0,3$ % vom Messwert (bei -50 bis 1000 °C) °C
Messbereich Temperatur (Fühler Typ K)	-50 - 1000 °C
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6

Höhe	28 mm
Länge	135 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Auflösung	0,1 / 1 (ab +500) °C
Kalibrierung	I8
Produktart	Temperaturmessgerät

Dienstleistungen

KalibrierungTemperaturanzeigergerät Anzahl Eingänge 1	027500 1
DAkKS-KalibrierungTemperaturanzeigergerät Anzahl Eingänge 1	027510 1

Zubehör

Temperaturfühler Typ K Typ OF	474120 OF
Top Safe „Schutzhülle“ zu Nr. 474111 für Typ 925	474112 925
Temperaturfühler Typ K Typ EF	474120 EF