

BENNING**Multimeter, Herstellerbezeichnung: MM2****Bestelldaten**

Bestellnummer	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Präzise Strommessbereiche (200 μ A und 2/20/200 mA) zur Ionisationsstrommessung am Gasbrenner und zur Prüfung der Opferanode im Warmwasserspeicher (Heizungs- und Klimatechniker).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung. Gummischutzrahmen.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	2
Kalibrierung	I3
Gleichspannung DC	100 μ V – 1000 V

Messverfahren	RMS
Durchgangsprüfung	ja
Diodenprüfung	ja
Widerstand	0,1 Ω – 20 M Ω
Wechselstrom AC	0,1 μ A – 20 A
Gleichstrom DC	0,1 μ A – 20 A
Anzeigeumfang	2000
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Überspannungskategorie	CAT II 1000 V
Grundgenauigkeit	0,5 %
Wechselspannung AC	100 μ V – 750 V
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Material Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Multimeter

Dienstleistungen

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3
DAkKS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße 6LR61	081561 6LR61
---	--------------