

**BENNING****Multimeter, Herstellerbezeichnung: MM2-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

**Verwendung:**

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Die Einstiegsklasse in die professionelle Messtechnik. Mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Schnelle Durchgangsprüfung, Buchsenkontrolle mit Warnhinweis (Sicherungsschutz).

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.  
Gummischutzrahmen.

**Technische Beschreibung**

Gleichspannung DC	10 $\mu$ V – 1000 V
Anzeigeumfang	6000
Kalibrierung	I3

Speicherfunktion	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Widerstand	0,1 $\Omega$ – 60 M $\Omega$
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Diodenprüfung	ja
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V
Voltsensor (berührungslos)	ja
Wechselspannung AC	10 $\mu$ V – 1000 V
Messverfahren	TRUE RMS
Anzahl enthaltener Batterien	2
Durchgangsprüfung	ja
Frequenz	10 Hz – 1 kHz
Grundgenauigkeit	0,2 %
Material Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Multimeter

## Dienstleistungen

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3
DAkKS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------