

**BENNING****Multimeter, Herstellerbezeichnung: MM2-3****Bestelldaten**

Bestellnummer	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

**Verwendung:**

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Die Einstiegsklasse in die professionelle Messtechnik. Mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Schnelle Durchgangsprüfung, Buchsenkontrolle mit Warnhinweis (Sicherungsschutz).

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung. Drahttemperaturfühler, Gummischutzrahmen.

**Technische Beschreibung**

Wechselstrom AC	1 mA – 10 A
Widerstand	0,1 $\Omega$ – 60 M $\Omega$
Kalibrierung	I3

Kalibrierung	I7
Grundgenauigkeit	0,2 %
Frequenz	10 Hz – 1 kHz
Temperatur	-40 - 400 °C
Gleichspannung DC	10 µV – 1000 V
Wechselspannung AC	10 µV – 1000 V
Voltsensor (berührungslos)	ja
Kapazität	0,01 nF – 10 mF
Anzahl enthaltener Batterien	2
Messverfahren	TRUE RMS
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Diodenprüfung	ja
Durchgangsprüfung	ja
Gleichstrom DC	1 mA – 10 A
Speicherfunktion	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V
Anzeigeumfang	6000
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Material Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Multimeter

## Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3
Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3
Kalibrierung Temperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	027520 A
	027540 A

DAkS-KalibrierungTemperaturfühler mit / ohne  
Anzeigegerät Typ A

---

**Zubehör**

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3

081561 LR3