

FLUKE.

Multimeter, Typ: 115**Bestelldaten**

Bestellnummer	473322 115
GTIN	095969344814
Artikelklasse	47H

Beschreibung**Ausführung:**

Ergonomisches Kunststoffgehäuse mit integriertem Holster. Große LCD-Anzeige für gute Ablesbarkeit. Zuverlässig und einfach in der Handhabung – **Warnung bei falsch angeschlossenen Messleitungen**. Durch seine einfache Bedienung optimal für den Einsatz im mobilen Service.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfälle, höchster Sicherheit und weiteren Zusatzfunktionen.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Lieferumfang:

Inklusive Batterie 081561 6LR61, Messleitungen und abnehmbare Isolierkappen.

Technische Beschreibung

Messverfahren	TRUE RMS
---------------	----------

Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	nein
Durchgangsprüfung	ja
IP-Schutzart	IP 67
Widerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Gleichspannung DC	0,1 mV – 600 V
Kapazität	1 nF – 1 mF
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Anzeigeumfang	6000
Wechselstrom AC	0,1 mA – 10 A
Anzahl enthaltener Batterien	1
Frequenz	0,01 Hz – 50 kHz
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Diodenprüfung	ja
Wechselspannung AC	0,1 mV – 600 V
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Gleichstrom DC	0,1 mA – 10 A
Grundgenauigkeit	0,05 %
Kalibrierung	I3
Produktart	Multimeter

Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3
Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße 6LR61	081561 6LR61
---	--------------