



Garderobenschrank mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949613 2
GTIN	4067263642640
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Mit Sockel.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Kleiderstange	1
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm
je Abteil Nutztiefe	477 mm
Schrägdach	nein
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Norm	DIN 4547
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
je Abteil Nutzbreite	240 mm
Fachboden Breite	298 mm
Unterbau Ausführung	Sockel
Höhe	1950 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Anzahl Fachboden fest	1
Namensschild	nein
Anzahl Abteile	2
Sonderlackierung möglich	nein
Fachboden Tiefe	477 mm
je Hutablage Nutzhöhe	328 mm
Gewicht	38 kg
für Vorhängeschloss	ja
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

