



Garderobenschrank mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	949613 4
GTIN	4067263642664
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungsloch und Etikettenrahmen. Mit Sockel.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

je Abteil Nutzbreite	240 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Höhe	1950 mm
Unterbau Ausführung	Sockel
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Abteile	4
Schrägdach	nein
für Vorhängeschloss	ja
Tiefe	500 mm
Norm	DIN 4547
Fachboden Tiefe	477 mm
Anzahl Fachboden fest	1
je Abteil Nutztiefe	477 mm
je Hutablage Nutzhöhe	328 mm
Breite	1200 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Anzahl Kleiderstange	1
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
Namensschild	nein
Gewicht	68 kg
Lüftungsschlitze Tür	ja
Fachboden Breite	298 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

