



## Garderobenschrank mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	949613 3
GTIN	4067263642657
Artikelklasse	92S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Garderobenschrank mit Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungsloch und Etikettenrahmen. Mit Sockel.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Belüftungskonzept:** Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

je Abteil Nutztiefe	477 mm
Unterbau Ausführung	Sockel
Namensschild	nein
Gewicht	52 kg
Fachboden Breite	298 mm
je Hutablage Nutzhöhe	328 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
Fachboden Tiefe	477 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
je Abteil Nutzbreite	240 mm
Höhe	1950 mm
Tiefe	500 mm
Schrägdach	nein
Lüftungsschlitze Tür	ja
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
für Vorhängeschloss	ja
Norm	DIN 4547
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Kleiderstange	1
Anzahl Abteile	3
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite	900 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

