



Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 949631 3 |
| GTIN | 4067263642770 |
| Artikelklasse | 92S |

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen.

Mit Sockel.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lüftungsschlitze Tür | ja |
| Schloss Ausführung | Sicherheitsdrehriegelverschluss |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür |
| Unterbau Ausführung | Sockel |
| Schrägdach | ja |
| je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe | 328 mm |
| Gewicht | 57 kg |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1420 mm |
| Fachboden Breite | 298 mm |
| je Abteil Nutztiefe | 477 mm |
| Anzahl Fachboden fest | 1 |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe hinten | 2180 mm |
| Norm | DIN 4547 |
| für Vorhängeschloss | ja |
| Fachboden Tiefe | 477 mm |
| Sonderlackierung möglich | nein |
| Höhe vorne | 1950 mm |
| je Abteil Nutzbreite | 240 mm |
| für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis | 6 mm |
| Breite | 900 mm |
| Anzahl Kleiderstange | 1 |
| Anzahl Abteile | 3 |
| Materialstärke | 0,8 mm |
| Türöffnungswinkel | 110 Grad |
| Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produktart | Garderobenschrank |