



Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949631 2
GTIN	4067263642763
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen.

Mit Sockel.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

je Abteil Nutzbreite	240 mm
Anzahl Abteile	2
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	328 mm
Höhe vorne	1950 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
Sonderlackierung möglich	nein
für Vorhängeschloss	ja
Anzahl Fachboden fest	1
Fachboden Tiefe	477 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
je Abteil Nutztiefe	477 mm
Norm	DIN 4547
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Fachboden Breite	298 mm
Höhe hinten	2180 mm
Unterbau Ausführung	Sockel
Anzahl Kleiderstange	1
Lüftungsschlitze Tür	ja
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Tiefe	500 mm
Breite	600 mm
Schrägdach	ja
Gewicht	42 kg
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

