



Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3

Bestelldaten

Bestellnummer	949633 3
GTIN	4067263642831
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen.

Mit Kunststofffüßen.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Gewicht	57 kg
Breite	900 mm
Höhe vorne	1950 mm

je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
je Abteil Nutztiefe	477 mm
Norm	DIN 4547
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schrägdach	ja
Anzahl Fachboden fest	1
Anzahl Kleiderstange	1
Höhe hinten	2180 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	328 mm
Fachboden Breite	298 mm
Unterbau Ausführung	Stahlfüße
Fachboden Tiefe	477 mm
je Abteil Nutzbreite	240 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Abteile	3
für Vorhängeschloss	ja
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank