



Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4

Bestelldaten

Bestellnummer	949633 4
GTIN	4067263642848
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen.

Mit Kunststofffüßen.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 4547
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Lüftungsschlitze Tür	ja
je Abteil Nutztiefe	477 mm
Fachboden Breite	298 mm
Höhe vorne	1950 mm
Gewicht	75 kg

Sonderlackierung möglich	nein
Höhe hinten	2180 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Anzahl Abteile	4
Schrägdach	ja
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
für Vorhängeschloss	ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Breite	1200 mm
Unterbau Ausführung	Stahlfüße
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	328 mm
Tiefe	500 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
Fachboden Tiefe	477 mm
je Abteil Nutzbreite	240 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank