



Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949633 2
GTIN	4067263642824
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen.

Mit Kunststofffüßen.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe hinten	2180 mm
Anzahl Fachboden fest	1
für Vorhängeschloss	ja
Schrägdach	ja
Anzahl Kleiderstange	1
Breite	600 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Anzahl Abteile	2
Fachboden Breite	298 mm
Höhe vorne	1950 mm
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
je Abteil Nutzhöhe	240 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	42 kg
je Abteil Nutztiefe	477 mm
Fachboden Tiefe	477 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	328 mm
Unterbau Ausführung	Stahlfüße
Sonderlackierung möglich	nein
Lüftungsschlitze Tür	ja
Norm	DIN 4547
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

