

**HOLEX**

## Garderobenschrank mit Sitzbank und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	949635 2
GTIN	4067263642886
Artikelklasse	92S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell. Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×30 mm, allseitig gehobelt und gerundet, klarlackiert.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Sitzbankgestell schwarzgrau, beschichtet. Keine Sonderlackierung möglich.

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Anzahl Abteile	2
Breite	600 mm
Sitzbank Höhe	450 mm
Gewicht	41 kg
Höhe	2120 mm
Sitzbank Tiefe	315 mm
Fachboden Tiefe	477 mm
je Abteil Nutztiefe	477 mm
je Hutablage Nutzhöhe	328 mm
Fachboden Breite	298 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
je Abteil Nutzbreite	240 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank