



## Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Sitzbank und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	949651 3
GTIN	4067263642954
Artikelklasse	92S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Die Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Sitzlatten der Sitzbank standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×30 mm, allseitig gehobelt und gerundet, klarlackiert.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Sitzbankgestell schwarzgrau, beschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

### Technische Beschreibung

Sitzbank Tiefe	315 mm
----------------	--------

Tiefe	500 mm
Fachboden Tiefe	477 mm
je Abteil Nutzbreite	240 mm
Fachboden Breite	298 mm
Breite	900 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
je Hutablage Nutzhöhe	328 mm
Anzahl Abteile	3
Sitzbank Höhe	450 mm
Höhe vorne	2120 mm
Höhe hinten	2350 mm
Gewicht	63 kg
je Abteil Nutztiefe	477 mm
Sitzbank Breite	900 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank