



Kabeltrommel Stahlkern33N



Bestelldaten

Bestellnummer	081106 33N
GTIN	4007123682850
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608). Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Diagnosesystem vorhanden	ja
IP-Schutzart	IP 44
Material Kabel	Neopren
Anzahl Steckdosen	4
Kabellänge	33 m
Werkstoff Gehäuse	Stahl

Kabelklasse	H07RN-F
Energieversorgung	Netzbetrieben
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Kabelaufbau	3G1,5
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
Produktart	Kabeltrommel