



## Kabeltrommel Stahlkern40N



### Bestelldaten

Bestellnummer	081106 40N
GTIN	4007123638857
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608). Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.

#### Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabellänge	40 m
Kabelklasse	H07RN-F
Kabelaufbau	3G1,5
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Material Kabel	Neopren

Anzahl Steckdosen	4
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
Diagnosesystem vorhanden	ja
IP-Schutzart	IP 44
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Produktart	Kabeltrommel