



Kabeltrommel Stahlkern50B



Bestelldaten

Bestellnummer	081106 50B
GTIN	4007123638888
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608). Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1 \text{ mm}$, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
Kabelaufbau	3G1,5
IP-Schutzart	IP 44
Material Kabel	Polyurethan
Kabelklasse	H07BQ-F
Diagnosesystem vorhanden	ja

schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Anzahl Steckdosen	4
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabellänge	50 m
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Produktart	Kabeltrommel