



Profi Kunststofftrommel "Cube" 50B



Bestelldaten

Bestellnummer	081113 50B
GTIN	4007123637539
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608). Kunststoffkabeltrommel mit Rundum-Überrollschutz und praktischem Klappgriff.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Hinweis:

Einen passenden Halter zur Befestigung an GARANT Werkstattwagen und Rollwerkbänken finden Sie unter 914935 1.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 44
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
Kabellänge	50 m
Diagnosesystem vorhanden	ja

Anzahl Steckdosen	4
Material Kabel	Polyurethan
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabelklasse	H07BQ-F
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Kabelaufbau	3G1,5
Produktart	Kabeltrommel