

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Artikelklasse	29D

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	27 mm
Gesamtlänge L	32 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SVUCR
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Wendeplattenschraube	269028 49
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
System	DM
passende Wendschneidplatte	VC.. 1604..
Einsatzart	rechts

Innenkühlung

ja

Produktart

Schneidkopf