

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/10****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Ausführung:**

Für Gewindedrehplatten Größe 22.

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	30 mm
Serie	Master Mute
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
passende Wendeschneidplatte	22
Mittenversatz L ₃	25,7 mm
System	DM

Wendeplattenschraube	269028 51
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	47 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SIR
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf