



## Profi Kunststofftrommel "Cube"33N



### Bestelldaten

Bestellnummer	081113 33N
GTIN	4007123637485
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608). Kunststoffkabeltrommel mit Rundum-Überrollschutz und praktischem Klappgriff.

#### Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

#### Hinweis:

Einen passenden Halter zur Befestigung an GARANT Werkstattwagen und Rollwerkbänken finden Sie unter 914935 1.

### Technische Beschreibung

schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
IP-Schutzart	IP 44
Kabellänge	33 m
Anzahl Steckdosen	4

Kabelklasse	H07RN-F
Material Kabel	Neopren
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Diagnosesystem vorhanden	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabelaufbau	3G1,5
Produktart	Kabeltrommel