

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/7****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Artikelklasse	29D

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Anstellwinkel	93 Grad
System	DM
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Mittenversatz L_3	32 mm
Gesamtlänge L	27 mm
Serie	Master Mute
Wendeplattenschraube	269028 50
ISO-Code Wechselschneidkopf	STFCR
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf