

**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/1****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebel	259015 18
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
Unterlegplatte	269005 13
Kniehebelschraube	259018 18
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Serie	Master Mute

System	DM
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	PCLNR
Anstellwinkel	95 Grad
Gesamtlänge L	26 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf