

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

System	DM
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	PWLNLR
Mittenversatz L_3	27 mm
Kniehebelschraube	259018 18
Kniehebel	259015 18

Gesamtlänge L	26 mm
passende Wendschneidplatte	WN.. 0804..
Unterlegplatte	269005 16
Anstellwinkel	95 Grad
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf