

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/9****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Ausführung:**

Für Gewindedrehplatten Größe 16.

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	27 mm
System	DM
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
passende Wendeschneidplatte	16
ISO-Code Wechselschneidkopf	SIL
Mittenversatz L ₃	23,7 mm

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	45 mm
Wendeplattenschraube	269028 50
Serie	Master Mute
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf