

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	27 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	PWLNL
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Unterlegplatte	269005 16
Kniehebelschraube	259018 18
Serie	Master Mute
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Anstellwinkel	95 Grad
System	DM
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	50 mm
Gesamtlänge L	26 mm
Kniehebel	259015 18
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Produktart

Schneidkopf