

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/6
GTIN	4067263707998
Artikelklasse	29D

Technische Beschreibung

System	DM
Gesamtlänge L	32 mm
Wendeplattenschraube	269028 50
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Mittenversatz L ₃	27 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	50 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCL
Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf