

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Artikelklasse	29D

Technische Beschreibung

ISO-Code Wechselschneidkopf	PDUNL
Mittenversatz L_3	27 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Gesamtlänge L	26 mm
Kniehebelschraube	259018 18
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
System	DM
Anstellwinkel	93 Grad
Unterlegplatte	269005 14
Serie	Master Mute
Schnitt- / Trennstelle	40 mm

Kniehebel	259015 19
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf