

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, Weldonenschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214902 32/4
GTIN	4045197674418
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendeplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

**Verwendung:**

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

**Hinweis:**

**Für exakte 90°-Ecken bitte  $a_p = 6$  mm wählen.**

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	105 mm
Schaft-Ø $D_s$ , h6	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
Auskraglänge $L_1$	45 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm

passende Wendeschneidplatte	SO.. 0836..
Anzahl Schneiden Z	4
Serie	Softcut®
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219863