

metabo**Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor,
Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku, Typ: BSLBLQ**

Bestelldaten

Bestellnummer	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche.**
- **Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.**

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellwechselbohrfutter, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximales Drehmoment hart	60 Nm
Verpackung	Metabox
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	bürstenlos
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	BS 18 L BL Q
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	32 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment weich	25 Nm
typische Verwendung	Medium
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 1850 min ⁻¹
Gewicht inklusive Akku	1,4 kg
Gewicht ohne Akku	0,92 kg
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V

USP2

Bürstenloser Motor,
Schnellspannfutterspannbereich
1,5-13, ohne Akku

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4