

**metabo****Akku-Bohrschrauber 18V, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in METABOX, Typ: BSLBL**

## Bestelldaten

Bestellnummer	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Artikelklasse	03D

## Beschreibung

### Ausführung:

#### **Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.**

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche.**
- **Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.**

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

**Vorteil:**

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schnellspannbohrfutter, 2× Akku, Ladegerät und metaBOX.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

## Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	32 mm
typische Verwendung	Medium
Anzahl enthaltener Akkus	2
Motorbauweise	bürstenlos
maximales Drehmoment weich	25 Nm
Herstellerbezeichnung	BS 18 L BL
maximales Drehmoment hart	60 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Metabox
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkukapazität	2 Ah
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Akku	0,87 kg
Gewicht inklusive Akku	1,3 kg
Produktart	Bohrschrauber

USP1	18V
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in METABOX

---

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2