

metabo**Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, ohne Akku,
Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, Typ: BSLTXBLI**

Bestelldaten

Bestellnummer	070261 BSLTXBLI
GTIN	4061792188136
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.**
- **Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten.**
- **Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen.**
- **Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.**

- **Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.**

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	0
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
maximales Drehmoment hart	130 Nm
typische Verwendung	Heavy Duty
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Verpackung	Metabox
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	BS 18 LTX BL I
Motorbauweise	bürstenlos
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximales Drehmoment weich	65 Nm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min ⁻¹
Gewicht inklusive Akku	2,2 kg

Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, ohne Akku, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4