



## Teleskopknarre, 1/2 Zoll ausziehbar, Typ: 1/2



### Bestelldaten

Bestellnummer	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fixierung erfolgt über Feststellring. Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang. Komfortable, einfache und schnelle - auch einhändige - Verstellung der Längen über einen Wippschalter. Fünf Raststufen mit den Auszugslängen 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm und 630 mm. Maximal zulässiges Drehmoment 512 Nm. Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

#### Norm:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

### Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3122
ganze Länge	410 - 630 mm
Zähnezahl	36
Arbeitswinkel	10 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
mit Auswerfer	nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar	nein

Drehgriff	nein
stufenlos ausziehbar	nein
Aufnahmebohrung am Heftende	nein
Produktart	Ratsche