



Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: GDS18450HC



Bestelldaten

Bestellnummer	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

1/2 Zoll Drehschlagschrauber mit Bluetooth-Connectivity.

- **2 Betriebsarten für Metall und Holz. Weitere Parameter über die Toolbox App individuell einstellbar.**

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073867.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	GDS 18V-450 HC
maximale Drehzahl 1. Gang	1500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1000 min ⁻¹

Leerlaufdrehzahl	1500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	2300 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximales Drehmoment 2. Stufe	330 Nm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
Schlagzahl	0 - 3300 min ⁻¹
Schlagzahl 2. Stufe	2500 min ⁻¹
Schlagzahl 3. Stufe	3300 min ⁻¹
Gewicht ohne Akku	1,6 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment 3. Stufe	450 Nm
maximale Vibration nach EN	14,5 m/s ²
maximales Drehmoment 1. Stufe	250 Nm
Akkukapazität	4 Ah
Akkuspannung	18 V
Schlagzahl 1. Stufe	1900 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Gewicht	2,1 kg
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Drehzahl 2. Gang	2300 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	450 Nm
maximales Losbrechmoment	800 Nm
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M20
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
typische Verwendung	Heavy Duty
Produktart	Schlagschrauber

