



## Akku-Handkreissäge, Typ: GKM18V50



### Bestelldaten

Bestellnummer	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Akku-Metallkreissäge** für schnelle und präzise Schnitte, nahezu funkenfrei.

- **Integrierte, robuste Spänensammelbox für hohe Arbeitssicherheit und saubere Oberflächen.**
- **Genauere Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht.**
- **Montierbarer Parallelanschlag für perfekt geführte Längsschnitte.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 2 × 18V 5Ah Akku, Ladegerät, Parallelanschlag und L-BOXX.

#### Hinweis:

Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	2,2 kg
Akkukapazität	5 Ah
Sägeblatt-Ø	136 mm
maximale Schnitttiefe 90°	50 mm
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	20 mm
Akkuspannung	18 V

Herstellerbezeichnung	GKM 18V-50
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Drehzahl	4250 min <sup>-1</sup>
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
Ausführung	Metallkreissäge
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Säge