

metabo**Bohrmaschine, Typ: BE850-2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 075070 BE850-2 |
| GTIN | 4007430314338 |
| Artikelklasse | 03D |

Beschreibung**Ausführung:****Für jeden Bohrdurchmesser die richtige Bohrmaschine.**

Jede Bohrmaschine hat einen optimalen Drehzahlbereich für bestimmte Bohrdurchmesser, außerdem verfügen sie über eine Spindel mit Innensechskant-Aufnahme für Schrauber-Bits zum Einsatz auch ohne Bohrfutter. Das Futuro Plus Schnellspannbohrfutter sorgt für exakte Bohrergebnisse durch automatisches Nachspannen beim Bohren.

- **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.**
- **Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben.**
- **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.**
- **Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.**
- **Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.**
- **Zweigangetriebe.**
- **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Rechts-Linkslauf.**
- **Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter.**
- **Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.**
- **Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.**

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter Futuro Plus und Zusatzhandgriff.

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 850 W |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 3100 min ⁻¹ |
| Spannhals-Ø | 43 mm |
| Rechts-/Linkslauf | ja |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang | 13 mm |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 2. Gang | 25 mm |
| maximales Drehmoment | 36 Nm |
| maximales Drehmoment | 14 Nm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 2. Gang | 8 mm |
| Kabellänge | 4 m |
| Herstellerbezeichnung | BE 850-2 |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang | 40 mm |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1,5 - 13 mm |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 1100 min ⁻¹ |
| Produktart | Bohrmaschine |