

**metabo****Schlagbohrmaschine, Typ: SBEV1300-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:****Schlagbohren mit hohem Anwenderschutz.**

Die Schlagbohrmaschinen sind mit der Metabo S-automatic Sicherheitskupplung ausgerüstet. Beim Blockieren des Bohrers wird der Antrieb sofort mechanisch entkoppelt, um das Rückdrehmoment auf den Anwender zu minimieren.

- **Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.**
- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.**
- **Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.**
- **Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits ermöglicht den Einsatz ohne Bohrfutter.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.**
- **Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.**
- **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.**
- **Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben.**
- **Rechts-Linkslauf.**
- **Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.**
- **Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.**
- **Kohlebürstenverschleißanzeige.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Schnellspannfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und metaBOX.

## Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	22 mm
Gewicht	2,8 kg
Kabellänge	4 m
maximale Schlagzahl	58900 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
maximales Drehmoment	16 Nm
maximales Drehmoment	44 Nm
maximale Drehzahl 2. Gang	3100 min <sup>-1</sup>
Verpackung	Metabox
Herstellerbezeichnung	SBEV 1300-2
Leistungsaufnahme	1300 W
maximale Drehzahl 1. Gang	1100 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	25 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Bohrfutter-Spannbereich	1 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schlagbohrmaschine