

metabo**Akku-Gewindebohrer ohne Akku mit Quick-System, Typ: GBLTXBLQI****Bestelldaten**

Bestellnummer	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.**

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Die **patentierte Gewindeschneidfunktion** des vollwertigen Akku-Bohrschraubers ermöglicht ein schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.**
- **Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten.**

- **Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern.**
- **Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindebohrer durch intelligente Drehmomentüberwachung.**
- **Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten.**
- **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben.**
- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.**
- **Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten.**
- **Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.**
- **Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.**

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6, M8-M12, Zusatzhandgriff und ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Gewicht ohne Akku	1,8 kg
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Herstellerbezeichnung	GB 18 LTX BL Q I
Gewicht inklusive Akku	2,2 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Akkuart	Lithium-Ion

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment hart	130 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min ⁻¹
maximales Drehmoment weich	65 Nm
typische Verwendung	Heavy Duty
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Verpackung	Metabox
Motorbauweise	bürstenlos
Produktart	Bohrmaschine

Zubehör

AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2