

metabo**BohrhammerUHEV2860-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Kraftpakete zum Hammerbohren.**

Der Bohrhammer hat ein Hochleistungsschlagwerk mit einem präzisen pneumatischen Schlagmechanismus, der bei minimalem Anpressdruck Schläge mit maximaler Schlagenergie erzeugt. **Metabo Quick:** schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel.

Multihammer mit 4 Funktionen: **Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln.**

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.**
- **Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.**
- **Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl.**
- **Zweiganal-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall.**
- **Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust.**
- **Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur.**
- **Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter.**
- **Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.**
- **Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz.**
- **Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.**

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag. Inklusive Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Schlagenergie	3,4 J
Leistungsaufnahme	1100 W
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	28 mm
Kabellänge	4 m
Herstellerbezeichnung	UHEV 2860-2 Quick
Werkzeugaufnahme Form	SDS Plus
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	6 mm
Verpackung	Metabox
maximale Schlagzahl	4500 min ⁻¹
Gewicht	3,3 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 min ⁻¹
Nennspannung	230
Produktart	Bohrhammer