

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI weite Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214855 63/4
GTIN	4045197550163
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie. Äußerst stabile Plattenausführung für optimale Vorschübe. Wendepplattenfixierung über Spezialschraube mit hoher Abscherunempfindlichkeit.

**Verwendung:**

Für ausgezeichnete Oberflächengüten. Gratfreies Fräsen.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Für exakte 90°-Ecken bitte  $a_p = 8$  mm wählen.**

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendepplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

**Technische Beschreibung**

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)

passende Wendeschneidplatte	SO.. 1205..
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Schneiden-Ø $D_c$	63 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	40 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219833
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP