



Geradschleifer abgewinkelt Akku, Typ: GWG12V-50



Bestelldaten

Bestellnummer	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Akku Kompaktschleifer für 50 mm Scheiben. Drehzahlvariabler Triggerschalter und fünf verschiedene Geschwindigkeitsmodi ermöglichen eine optimale Drehzahlregelung. Kompakt, kabellos und leistungsstark – Der 12V-Schleifer für zahlreiche Anwendungen.

- **Hohe Leistung für schnelle Arbeitsergebnisse: Leistungsstarker bürstenloser Hochleistungsmotor und konstant hohes Drehmoment für hohe Produktivität.**
- **Ermüdungsfreies Arbeiten auch in engen Bereichen: Extrem leichtes und kompaktes Design mit kleiner Griffgröße für einfaches Schleifen.**
- **Perfekte Drehzahlregelung für verschiende Anwendungen und optimale Ergebnisse: Drehzahlvariabler Triggerschalter und füng verschiedene Geschwindigkeitsmodi ermöglichen eine optimale Drehzahlregelung.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, 1× Spannzange 6 mm.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben (CER) finden Sie ab der Nr. 554012, Reinigungs- und Grobreinigungsscheiben unter der Nr. 554050; 554051; 554054 und 554055.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	0
Gewicht	0,53 kg
Herstellerbezeichnung	GWG 12V-50 S
Totmannschaltung	nein
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Scheiben-Ø	50 mm
Drehzahlbereich	5000 - 15000 min ⁻¹
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Produktart	Winkelschleifer