



Akku-Bohrschrauber ohne Akku FlexiClick-System, Typ: GSR1890FCS



Bestelldaten

Bestellnummer	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich. Volle Flexibilität: Mit zahlreichen verstellbaren Aufsätzen ist das System **FlexiClick** die Optimale Lösung für alle Arbeitssituationen.

- **Eignet sich für müheloses hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø.**
- **Kompaktes und leistungsstarkes Design mit nur 136 mm Kopflänge und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm.**

Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX, **ohne** Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 630 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	GSR 18V 19 FC
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
typische Verwendung	Strong
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkuart	Lithium-Ion
maximales Drehmoment hart	64 Nm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 2100 min ⁻¹
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
maximales Drehmoment weich	36 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Gewicht	1,1 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Produktart	Bohrschrauber

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V

073854 B18