

**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VNMG 160408 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 210 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PP
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CCX
Schneidstoff	Cermet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	210 - 450 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen