

**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251474 CCX |
| GTIN | 4960664900404 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

TNMG 160408 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 210 - 450 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Sorte | CCX |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schneidstoff | Cermet |
| Spanbrecher | PP |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 210 - 450 m/min |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Hauptanwendung | P |
| Vorschub f | 0,05 - 0,35 mm/U |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Beschichtung | beschichtet |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |