

**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 060204 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 310 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 310 m/min
Spanbrecher	PP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	M
Sorte	CCX
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	Cermet

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen