

**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 09T304 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 310 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	CCX
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 310 m/min
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PP
Hauptanwendung	P

Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,8 mm
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen