

**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T308 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 310 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Sorte	CCX
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Spanbrecher	PP
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 310 m/min
Schneidstoff	Cermet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen