

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VBMT 160408 CCX Sorte: CCX

Spanbrecher: PP

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	Cermet
Sorte	CCX
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT160408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	PP

Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen